

ZQV 95/120N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



電源投入

メインラインブランチ端子を備えた幅広い W モデルシリーズ端子台は、利便性とスペースの利益の両方を保証するように最適化され、電源投入時の安全で便利な接続を確保します。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 192 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 25.00, 絶縁: はい
注文番号	2694260000
種別	ZQV 95/120N/3
GTIN (EAN)	4064675266570
数量	10 Stück

ZQV 95/120N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 100.048 g

温度

保管温度 -25 °C...55 °C 動作温度 -60 °C... 130 °C

システム仕様

バージョン 短絡接続

全般

極数 3

寸法

ピッチ (mm) (P) 25 mm

材料データ

材質 Wemid 色 橙色
UL 94 可燃性等級 V-0

評価データ

定格電圧 400 V 定格電流 192 A

追加の技術データ

取り付け方式 接続されている 固定形式 接続されている
爆発試験バージョン いいえ

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ [CAD data – STEP](#)
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

作成日 2024/07/29 15:00:52 CEST

ZQV 95/120N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

