

WKB 1/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

短電流ブリッジは、ふたつのトランス配線端子台に挿入されます。この短絡ブリッジを用いることで、メンテナンス作業に対応するアプリケーション内で望まれる短絡を実現できます。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 42.3 mm
注文番号	2702230000
種別	WKB 1/6
GTIN (EAN)	4064675023470
数量	40 Stück
ローカル製品	特定の国でのみ利用可能

作成日 2024/10/04 1:09:21 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WKB 1/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

一般注文データ

ローカル製品 特定の国でのみ利用可能

寸法と重量

深さ	6.1 mm	奥行き (インチ)	0.24 inch
高さ	9.3 mm	高さ (インチ)	0.366 inch
幅	42.3 mm	幅 (インチ)	1.665 inch
正味重量	4.52 g		

システム仕様

バージョン 短絡接続

全般

極数 6

寸法

ピッチ (mm) (P) 8 mm

材料データ

材質	ポリアミド66	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-2		

評価データ

定格電流 41 A

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ		

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS 適合

作成日 2024/10/04 1:09:21 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ダウンロード

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)