


ZP 2.5/1AN/5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, プラグインコネクタ, 直接実装
注文番号	2702430000
種別	ZP 2.5/1AN/5 OR
GTIN (EAN)	4050118711400
数量	25 Stück

ZP 2.5/1AN/5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	41 mm	奥行き (インチ)	1.614 inch
幅	25.5 mm	幅 (インチ)	1.004 inch
正味重量	16.12 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

被覆剥き長さ	10 mm
--------	-------

システム仕様

レベル数	1	レベルごとのクランプポイント数	1
内部で交差接続されたレベル	いいえ		

全般

標準	IEC60947-7-1に準拠	設置アドバイス	直接実装
----	-----------------	---------	------

材料データ

材質	Wemid	UL 94 可燃性等級	V-0
----	-------	-------------	-----

評価データ

定格断面	2.5 mm ²	標準	IEC60947-7-1に準拠
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.77 W

追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
--------	---------	---------	------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/07 0:23:36 CEST