

THM WO-QX 25/100 WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカースは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカース表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

一般注文データ

バージョン	THM, 導体およびケーブルマーカース, 12.2 - 24.4 mm, 25 x 100 mm, 白色
注文番号	2711950000
種別	THM WO-QX 25/100 WS
GTIN (EAN)	4050118749984
数量	1,000 Stück
互換性を有するプリンター	2599430000 2599440000

作成日 2024/07/29 14:58:15 CEST

THM WO-QX 25/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.03 mm	奥行き (インチ)	0.001 inch
高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.984 inch
幅	100 mm	幅 (インチ)	3.937 inch
正味重量	0.47 g		

温度

動作温度範囲	-40...150 °C
--------	--------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	
UL 969 j 準拠の認可	はい	
ハロゲン	いいえ	
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	ラベルリール
ロールあたりの数	1,000	
動作温度範囲	-40...150 °C	
動作温度範囲、最大	150 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
印刷の配置	水平および垂直	
印刷文字	非搭載	
印刷種別	ニュートラル	
幅	100 mm	
接着剤	ポリアクリレート接着剤	
材質	ポリエステルフィルム	
組み合わせごとのマーカース数	1 ラベルリール = 導体およびケーブルマーカース	
色	白色	

導体およびケーブルマーカース

ハロゲン	いいえ	導体外径	12.2 - 24.4 mm
導体外径、最大	24.4 mm	導体外径、最小	12.2 mm

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--


作成日 2024/07/29 14:58:15 CEST

THM WO-QX 25/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



THM WO-QX 25/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM 76/360 SW	バージョン
注文番号	2005080000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118389951	
数量	1 Stück	
種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	2005070000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 Stück	