

MF 10/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MultiMark の MultiFit

コネクタは競合他社製コネクタ対応
弾性を有する表面仕上により、簡単に設置可能。
この特殊素材を使用すると、特に長い端子台の場合、間隔のわずかな変化に合わせてストリップを伸縮できます。
300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time

- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

一般注文データ

| | |
|--------------|---|
| バージョン | 端子マーカー, 10 x 6 mm, 白色 |
| 注文番号 | 2712160000 |
| 種別 | MF 10/6 MM BP WS |
| GTIN (EAN) | 4050118749472 |
| 数量 | 3,800 Stück |
| 互換性を有するプリンター | 2599430000 2599440000 |

MF 10/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 0.7 mm | 奥行き (インチ) | 0.028 inch |
| 高さ | 10 mm | 高さ (インチ) | 0.394 inch |
| 幅 | 6 mm | 幅 (インチ) | 0.236 inch |
| 正味重量 | 0.125 g | | |

温度

| | |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -50...90 °C |
|--------|-------------|

一般データ

| | | | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | ハロゲン | いいえ |
| バージョン | ハロゲンフリー | 動作温度範囲 | -50...90 °C |
| 動作温度範囲、最大 | 90 °C | 動作温度範囲、最小 | -50 °C |
| 印刷文字 | 中立 | 幅 | 6 mm |
| 材質 | PC-ABS, TPU | 色 | 白色 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000761 | ETIM 7.0 | EC000761 |
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

重要なメモ

| | |
|------|---------------------------|
| 製品情報 | 外付けロールホルダー、1302920000 が必要 |
|------|---------------------------|

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |

MF 10/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



MF 10/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | RIBBON MM-TB 25/360 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2005090000 | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | |
| 数量 | 1 Stück | |

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | THM MMP EXT.RH |
| 注文番号 | 1302920000 |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 |
| 数量 | 1 Stück |