

VP HEX M16 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	ブランクプラグ, 閉鎖状態, M 16 x 1.5, 15 mm, ポリアミド6 (PA 6)
注文番号	2715740000
種別	VP HEX M16 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805093
数量	50 Stück

VP HEX M16 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	4.3 mm	高さ (インチ)	0.169 inch
幅	19 mm	幅 (インチ)	0.748 inch
長さ	15 mm	長さ (インチ)	0.591 inch
直径	22 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	14 mm	正味重量	0.003 g

温度

動作温度	-20 °C...100 °C
------	-----------------

一般的情報

UL 94 可燃性等級	V-2	ねじ山長さ	15 mm
ケーブルグランド	測定基準	シールリングの直径	16 mm
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP65, IP68 - 5パール (30分)	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-20 °C	外付スレッド	M 16 x 1.5
材質	ポリアミド6 (PA 6)	標準	in accordance with UL94 V-2
締付けトルク	1.5 Nm		

分類

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05
ECLASS 14.0	27-14-08-05		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--