

VG 16 HQ K68 4-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, アクセサリ, ケーブルグランド, ポリカーボネート
注文番号	2715990000
種別	VG 16 HQ K68 4-6.5
GTIN (EAN)	4050118769821
数量	1 Stück

作成日 2024/11/05 19:28:11 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VG 16 HQ K68 4-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 12.2 g

温度

制限温度 -20 °C ... 100 °C

一般的情報

AF サイズ	27 mm	ケーブルグランド	PG 16
シーリング	TPE	保護度合い	IP68
内付スレッド	PG 16	外付スレッド	PG 16
材質	ポリカーボネート		

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01
ECLASS 14.0	27-14-08-01		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Korean Registration of Broadcasting and Communication Equipments
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	20210205 Technical change to HQ Cable Glands 20210205 Technische Änderung zu HQ Kabelverschraubung
カタログ	Catalogues in PDF-format