

## ZT 2.5/4AN/4 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



一部の用途では、差し込み式モジュラーソリューションに、追加で細線仕様、または取り付けの円滑化が求められます。完全な機能ユニットをプレハブまたは交換する必要がある場合には、モジュラーおよび細線仕様接続システムが必要です。ワイドミュラーの差し込み式端子台は素早く組み立てられ、完全に工場でテストされています。

## 一般注文データ

バージョン	フィードスルー端子台, ダークベージュ, 黒色, 2.5 mm², 24 A, 接続数: 4, レベル数: 1, V-0, Wemid, 120 °C
注文番号	<a href="#">2716230000</a>
種別	ZT 2.5/4AN/4 SW
GTIN (EAN)	4050118773217
数量	50 Stück

作成日 2024/07/29 11:44:39 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## ZT 2.5/4AN/4 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	34.5 mm	奥行き (インチ)	1.358 inch
高さ	85.5 mm	高さ (インチ)	3.366 inch
幅	5.1 mm	幅 (インチ)	0.201 inch
正味重量	8.96 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続数	4	接続方向	上部
-----	---	------	----

## システム仕様

エンドカバープレートの要求	はい	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	4	内部で交差接続されたレベル	いいえ

## 材料データ

材質	Wemid	色	ダークベージュ, 黒色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 評価データ

定格断面	2.5 mm <sup>2</sup>	定格電流	24 A
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ	汚染度	3

## 追加の技術データ

取り付け方式	嵌合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
--------	------	-----------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/07/29 11:44:39 CEST