

HDC 16B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 6, 保護度合い: IP66 (電源接続時), ハウジング下部カバー, ねじ
注文番号	2716830000
種別	HDC 16B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803808
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 20:22:08 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC 16B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	5.5 g
------	-------

バージョン

BG	6	Moduplug®に最適	はい
サイズ	6	シーリング	NBR
ハウジング設計	ハウジング下部カバー	ロックシステム設計	ねじ
上部 / 底部 / 蓋	カバー	種別	カバー
締付けトルク	3 Nm	色 (RAL)	RAL 7035

一般データ

EMC ハウジング	いいえ	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	PA	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性
保護度合い	IP66 (電源接続時)	締付けトルク	3 Nm

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format