

IE-C5DE4UP0030PCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	ドラグラインケーブル, M8 Pコード - IP67ストレートピン, 開く, Cat. 5e, PUR, 3 m
注文番号	2717750030
種別	IE-C5DE4UP0030PCSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118780000
数量	1 Stück

作成日 2024/07/24 12:05:49 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-C5DE4UP0030PCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	3 m	長さ (インチ)	118.11 inch
正味重量	190 g		

温度

動作温度	-40 °C...80 °C
------	----------------

ケーブルの技術仕様

カラーコーディング	白色, 黄色, 青色, オレンジ	シースカラー	黒色
シース材料	PUR	テスト電圧: 電線 - 電線 - シールド	DC 1 kV, 1分, 1000 V _{eff} , 50 Hz, 1 min
ハロゲン	ハロゲンフリー、IEC 60754準拠	延焼耐性	Yes
曲げサイクル	2 Mio	極数	4
温度範囲、固定	-40...80 °C	温度範囲、移動	-30...70 °C
絶縁	ポリオレフィン	耐油性	IEC 60811:404に準拠
配線数	4		

一般的な技術データ

保護度合い	IP67
-------	------

プラグ、右

プラグ右	導体の自由端
------	--------

プラグ、左

左プラグ	M8, P コード化, IP67, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様
------	--

分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
RoHS 対応状況	準拠

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data - STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/24 12:05:49 CEST

IE-C5DE4UP0030PCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

配線

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4