

## IE-C5DE4UP0100PSAXXX-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

バージョン	ドラグラインケーブル, M8 Pコード - IP67アングルソケット, 開く, Cat. 5e, PUR, 10 m
注文番号	<a href="#">2717760100</a>
種別	IE-C5DE4UP0100PSAXXX-E
GTIN (EAN)	4050118780130
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 8:01:47 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-C5DE4UP0100PSAXXX-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

長さ	10 m	長さ (インチ)	393.701 inch
正味重量	619 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...80 °C
------	----------------

## ケーブルの技術仕様

カラーコーディング	白色, 黄色, 青色, オレンジ	シースカラー	黒色
シース材料	PUR	テスト電圧: 電線 - 電線 - シールド	DC 1 kV, 1分, 1000 V <sub>eff</sub> , 50 Hz, 1 min
ハロゲン	ハロゲンフリー、IEC 60754準拠	延焼耐性	Yes
曲げサイクル	2 Mio	極数	4
温度範囲、固定	-40...80 °C	温度範囲、移動	-30...70 °C
絶縁	ポリオレフィン	耐油性	IEC 60811:404に準拠
配線数	4		

## 一般的な技術データ

保護度合い	IP67
-------	------

## プラグ、右

プラグ右	導体の自由端
------	--------

## プラグ、左

左プラグ	M8, P コード化, IP67, メス型接点, 角度90°, プラグ, プラスチック, シールド仕様
------	---

## 分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/07/04 8:01:47 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-C5DE4UP0100PSAXXX-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## 配線

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4