

## IE-C5DE4UP0015PCSPCS-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

バージョン	ドラグラインケーブル, M8 Pコード - IP67ストレートピン, M8 Pコード - IP67ストレートピン, Cat. 5e, PUR, 1.5 m
注文番号	<a href="#">2717780015</a>
種別	IE-C5DE4UP0015PCSPCS-E
GTIN (EAN)	4050118780185
数量	1 Stück

作成日 2024/11/05 21:26:52 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-C5DE4UP0015PCSPCS-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

長さ	1.5 m	長さ (インチ)	59.055 inch
正味重量	98 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...80 °C
------	----------------

## ケーブルの技術仕様

カラーコーディング	白色, 黄色, 青色, オレンジ	シースカラー	黒色
シース材料	PUR	シールド仕様	はい
テスト電圧: 電線 - 電線 - シールド	DC 1 kV, 1分, 1000 V <sub>eff</sub> , 50 Hz, 1 min	ハロゲン	ハロゲンフリー、IEC 60754準拠
延焼耐性	Yes	曲げサイクル	2 Mio
極数	4	温度範囲、固定	-40...80 °C
温度範囲、移動	-30...70 °C	絶縁	ポリオレフィン
耐油性	IEC 60811:404に準拠	配線数	4

## 一般的な技術データ

保護度合い	IP67
-------	------

## プラグ、右

プラグ右	M8, P-coded, IP67, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
------	--

## プラグ、左

左プラグ	M8, P コード化, IP67, オス 型接点, 直線, プラグ, プラ スチック, シールド仕様
------	--

## 分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08
ECLASS 14.0	27-06-03-08		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--

作成日 2024/11/05 21:26:52 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

**IE-C5DE4UP0015PCSPCS-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## 配線

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4