

IE-C5DE4UP0100PCAPCA-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ドラグラインケーブル, M8 Pコード - IP67角度ピン, M8 Pコード - IP67角度ピン, Cat. 5e, PUR, 10 m |
| 注文番号 | 2717800100 |
| 種別 | IE-C5DE4UP0100PCAPCA-E |
| GTIN (EAN) | 4050118780499 |
| 数量 | 1 Stück |

作成日 2024/07/04 7:47:31 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-C5DE4UP0100PCAPCA-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|----------|--------------|
| 長さ | 10 m | 長さ (インチ) | 393.701 inch |
| 正味重量 | 625 g | | |

温度

| | |
|------|----------------|
| 動作温度 | -40 °C...80 °C |
|------|----------------|

ケーブルの技術仕様

| | | | |
|-----------|---------------------|-----------------------|---|
| カラーコーディング | 白色, 黄色, 青色, オレンジ | シースカラー | 黒色 |
| シース材料 | PUR | テスト電圧: 電線 - 電線 - シールド | DC 1 kV, 1分, 1000 V _{eff} , 50 Hz, 1 min |
| ハロゲン | ハロゲンフリー、IEC 60754準拠 | 延焼耐性 | Yes |
| 曲げサイクル | 2 Mio | 極数 | 4 |
| 温度範囲、固定 | -40...80 °C | 温度範囲、移動 | -30...70 °C |
| 絶縁 | ポリオレフィン | 耐油性 | IEC 60811:404に準拠 |
| 配線数 | 4 | | |

一般的な技術データ

| | |
|-------|------|
| 保護度合い | IP67 |
|-------|------|

プラグ、右

| | |
|------|--|
| プラグ右 | M8, P-coded, IP67, male contact, angled 90°, plug, Plastic, shielded |
|------|--|

プラグ、左

| | |
|------|---|
| 左プラグ | M8, P コード化, IP67, オス型接点, 角度90°, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
|------|---|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002599 | ETIM 7.0 | EC002599 |
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
|------|--|

作成日 2024/07/04 7:47:31 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-C5DE4UP0100PCAPCA-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

配線

| | | |
|-----|--------|-----|
| M12 | | M12 |
| 1 | yellow | 1 |
| 2 | white | 2 |
| 3 | orange | 3 |
| 4 | blue | 4 |