

SFM 1/12 1.2-1.8 MM GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



包括的な MultiMark 製品ファミリーを使用すると、すべての制御盤で最適な構造と持続的なマーキングを実現できます。この例は、新しいスリムフィックス配線マーカーです。特にすばやく印刷、およびスナップできます。同時に、振動耐久性と衝撃耐久性の最高要件を満たします。配線マーカーはオープン設計で、配線プロセスの前後に容易に迅速に導入できる。

一般注文データ

バージョン	導体およびケーブルマーカー, 1.2 - 1.8 mm, 12 x 3.8 mm, 黄色
注文番号	2719060000
種別	SFM 1/12 1.2-1.8 MM GE
GTIN (EAN)	4050118887792
数量	1,400 Stück

作成日 2024/07/29 11:59:02 CEST

SFM 1/12 1.2-1.8 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	12 mm	高さ (インチ)	0.472 inch
幅	3.8 mm	幅 (インチ)	0.15 inch
正味重量	0.205 g		

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-2	ハロゲン	いいえ
ラベリングフィールドのサイズ	2.8 x 9.5 mm	動作温度範囲、最大	90 °C
動作温度範囲、最小	-50 °C	印刷種別	ニュートラル
幅	3.8 mm	材質	PC-ABS, TPU
色	黄色		

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体外径	1.2 - 1.8 mm
導体外径、最大	1.8 mm	導体外径、最小	1.2 mm
導体断面、最大	0.75 mm ²	導体断面、最小	0.25 mm ²
接続配線の断面	0.25 - 0.75 mm ²		

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

SFM 1/12 1.2-1.8 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面



SFM 1/12 1.2-1.8 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	THM MMP ROLLER SFM 1
注文番号	2799000000
GTIN (EAN)	4064675259985
数量	1 Stück