

VG M16 EXE 5-8 CR7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



Abbildung ähnlich

Ex e (安全増防爆) や Ex i (本質安全防爆) の爆発危険場所での使用に適したポリアミド性電線貫通物。

ワイドミュラーは、制限なしで製品シリーズを提供し、規格への適合に加えて、4/7 Joule の耐衝撃性の向上、および制限なしでの -60 °C までの許容温度範囲により、電線貫通金物は優れた性能を有します。それらは、電流標準および EN 60079-0 指令に準拠してテストされ、ATEX および IECEx 認証を取得しています。

一般注文データ

バージョン	VG Exe 7J (プラスチック製ケーブルグランド7J Exe) , ケーブルグランド, ストレート, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール (30分) , ポリアミド6
注文番号	2721940000
種別	VG M16 EXE 5-8 CR7J G4
GTIN (EAN)	4050118820478
数量	50 Stück

作成日 2024/08/27 16:55:23 CEST

VG M16 EXE 5-8 CR7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	31.6 mm	高さ (インチ)	1.244 inch
長さ	26 mm	長さ (インチ)	1.024 inch
正味重量	8 g		

温度

動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

一般的情報

AF サイズ 1	19 mm	AF サイズ 2	19 mm
GWDR の保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分)	UL 94 可燃性等級	HB
ねじ山長さ	10 mm	アダプター接続用トルク、最大	3 Nm
アダプター接続用トルク、最小	2 Nm	インストールのガイドライン	組立指示を参照
キャップナットのトルク、最小	2 Nm	ケーブルグランド	測定基準
シーリング	CR	シールインサート	CR
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	はい
保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分)	動作温度範囲、最大	70 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	外付スレッド	M 16
外側ケーブル直径、最大	8 mm	外側ケーブル直径、最小	5 mm
材質		標準	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
	ポリアミド6	衝撃耐性	IEC 60079-0の場合、ACC. で7ジュール
締付けトルク	2.5 Nm	防爆タイプ	安全性向上 Ex e
袋ナット最大トルク	3 Nm		

証明書番号ケーブルグランド

承認条件		証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEX)	ATEX, IECEX	識別	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
	IECEX IMQ 13.0003X		

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-34
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-02	ECLASS 13.0	27-14-08-02
ECLASS 14.0	27-14-08-02		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可	CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO
ROHS	適合

作成日 2024/08/27 16:55:23 CEST

VG M16 EXE 5-8 CR7J G4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

VG M16 EXE 5-8 CR7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラスチックロックナット、黒色



幅広い用途に対応するケーブルグラウンドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M16 K SW	バージョン
注文番号	1736920000	SKMU PA (プラスチック製ロックナット) , ロックナット, M 16, 5
GTIN (EAN)	4008190956394	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
数量	100 Stück	