

## KCMA-8-4000-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 後付け用変流器

：特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

## 一般注文データ

バージョン	一次電流: 4000 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 15 VA, 公差等級: 1, スプリットコア式変流器
注文番号	<a href="#">2728190000</a>
種別	KCMA-8-4000-5A-15VA1
GTIN (EAN)	4050118810530
数量	1 Stück
メーカー	MBS AG

作成日 2024/07/04 6:29:42 CEST

## KCMA-8-4000-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	79 mm	奥行き (インチ)	3.11 inch
高さ	243 mm	高さ (インチ)	9.567 inch
幅	195 mm	幅 (インチ)	7.677 inch
正味重量	4,196 g		

## 技術プロパティ

保護度合い	IP20	公称周波数	50 Hz
定格熱持続電流 I <sub>サーマル</sub>	1.2 x I <sub>定格</sub>	絶縁クラス	E

## 通電導体の寸法

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	80 mm
レール	80 x 120 mm	設置場所	屋内使用

## 電気属性

ロード	15 VA	一次電流	4,000 A
二次電流	0...5 A	公差等級	1

## 絶縁協調

公差等級	1	標準	EN 60044/1
------	---	----	------------

## 分類

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
ユーザ文書	<a href="#">Device description – Betriebsanleitung deutsch</a> <a href="#">Device description – Instruction sheet english</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**KCMA-8-4000-5A-15VA1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

