

## ZQV 150/185N/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 電源投入

メインラインブランチ端子を備えた幅広い W モデルシリーズ端子台は、利便性とスペースの利益の両方を保証するように最適化され、電源投入時の安全で便利な接続を確保します。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 34.00, 絶縁: はい, 232 A, 橙色
注文番号	<a href="#">2728850000</a>
種別	ZQV 150/185N/3
GTIN (EAN)	4050118801149
数量	5 Stück

作成日 2024/07/07 0:27:05 CEST

## ZQV 150/185N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 134.344 g

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C 動作温度 -60 °C... 130 °C

## 全般

極数 3

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 34 mm

## 材料データ

材質 Wemid 色 橙色  
UL 94 可燃性等級 V-0

## 評価データ

定格電圧 400 V 定格電流 232 A

## 追加の技術データ

取り付け方式 接続されている 固定形式 接続されている  
爆発試験バージョン いいえ

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## ダウンロード

エンジニアリングデータ [CAD data – STEP](#)  
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

**ZQV 150/185N/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

