

## DAE M12 PA SHORT UL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, ポリアミド6
注文番号	<a href="#">2729520000</a>
種別	DAE M12 PA SHORT UL
GTIN (EAN)	4050118813371
数量	10 Stück

作成日 2024/11/05 21:37:42 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## DAE M12 PA SHORT UL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	7.6 mm	高さ (インチ)	0.299 inch
長さ	17.6 mm	長さ (インチ)	0.693 inch
壁厚、最小	0.5 mm	壁厚、最大	6 mm
正味重量	2.7 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...105 °C
------	-----------------

## 一般的情報

AF サイズ 1	17 mm	GWDR の保護度合い	IP66, IP68, IP69K
O リング	NBR	UL 94 可燃性等級	V-2
ねじ山長さ	6 mm	アダプター接続用トルク、最大	0.6 Nm
アダプター接続用トルク、最小	0.4 Nm	インストールのガイドライン	組立指示を参照
ケーブルグランド	M 12	シリコーン	いいえ
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	ハロゲンフリー
保護度合い	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K	保護等級 (UL)	Type 4X, Type 12
内径 D2	12 mm	動作温度範囲、最大	105 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	外付スレッド	M 12
材質	ポリアミド6	給水口	> 1.5 bar
通気量	0.1bar ΔPで0.8l/分、1bar ΔPで7.6l/分まで		

## 分類

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-18-28-17	ECLASS 13.0	27-18-28-17
ECLASS 14.0	27-18-28-17		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--