

CC-DT-H 30/60 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

| | |
|------------|---------------------------------|
| バージョン | ClipCard, アクセサリ, 30 x 60 mm, 青色 |
| 注文番号 | 2737760000 |
| 種別 | CC-DT-H 30/60 BL |
| GTIN (EAN) | 4064675211792 |
| 数量 | 10 Stück |

作成日 2024/09/04 1:26:54 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CC-DT-H 30/60 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 5.5 mm | 奥行き (インチ) | 0.217 inch |
| 高さ | 30 mm | 高さ (インチ) | 1.181 inch |
| 幅 | 60 mm | 幅 (インチ) | 2.362 inch |
| 正味重量 | 4.115 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...100 °C |
|--------|--------------|

一般データ

| | |
|--------------------|---------------------|
| Rondotest に従って検出可能 | 4.7 mm Al |
| UL 94 可燃性等級 | HB |
| ハロゲン | いいえ |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム MultiCard |
| 動作温度範囲 | -40...100 °C |
| 動作温度範囲、最大 | 100 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C |
| 幅 | 60 mm |
| 推奨業種 | 食品加工業 |
| 材質 | ポリアミド66 |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = アクセサリ |
| 色 | 青色 |

装置マーカー

| | |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
|------|--|

CC-DT-H 30/60 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

