

SM-DT-H 27/27 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダーは、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の 22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

バージョン	SwitchMark, アクセサリ, 59 x 27 mm, 青色
注文番号	2737800000
種別	SM-DT-H 27/27 BL
GTIN (EAN)	4064675210238
数量	10 Stück

SM-DT-H 27/27 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	3.3 mm	奥行き (インチ)	0.13 inch
高さ	59 mm	高さ (インチ)	2.323 inch
幅	27 mm	幅 (インチ)	1.063 inch
正味重量	1.435 g		

温度

動作温度範囲 -40...100 °C

一般データ

Rondotest に従って検出可能	4.7 mm Al		
UL 94 可燃性等級	HB		
ハロゲン	いいえ		
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MultiCard	
動作温度範囲	-40...100 °C		
動作温度範囲、最大	100 °C		
動作温度範囲、最小	-40 °C		
幅	27 mm		
推奨業種	食品加工業		
材質	ポリアミド66		
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = アクセサリ		
色	青色		

装置マーカー

ハロゲン いいえ

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS 適合

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

SM-DT-H 27/27 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

