

## VT SF 4.5/21 MC NE GN V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マーカーを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 V0/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカーの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。

## 利点：

- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 V0/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカーです。
- 導線の断面積が 16.0 mm<sup>2</sup> より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

## 一般注文データ

バージョン	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 21 x 7.4 mm, 緑色
注文番号	<a href="#">2741190000</a>
種別	VT SF 4.5/21 MC NE GN V0
GTIN (EAN)	4050118843736
数量	192 Stück

## VT SF 4.5/21 MC NE GN V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	6.5 mm	奥行き (インチ)	0.256 inch
高さ	21 mm	高さ (インチ)	0.827 inch
幅	7.4 mm	幅 (インチ)	0.291 inch
正味重量	0.812 g		

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	いいえ
動作温度範囲、最大	120 °C	動作温度範囲、最小	-50 °C
印刷種別	ニュートラル	幅	7.4 mm
材質	ポリアミド66	色	緑色

## 導体およびケーブルマーカ

ハロゲン	いいえ	導体外径、最大	4.9 mm
導体外径、最小	4.1 mm	導体断面、最大	6 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	4 mm <sup>2</sup>	接続配線の断面	4 - 6 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--

**VT SF 4.5/21 MC NE GN V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

