

HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	データ使用
注文番号	2748650000
種別	HDC MBUS HS 8 M
GTIN (EAN)	4050118890716
数量	1 Stück

作成日 2024/07/24 11:50:50 CEST

HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	46.2 mm	奥行き (インチ)	1.819 inch
高さ	16.7 mm	高さ (インチ)	0.657 inch
幅	18 mm	幅 (インチ)	0.709 inch
正味重量	31 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	サージ電圧カテゴリー	III
シリーズ	ModuPlug	プラグイン回数	≥ 500
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	0.8 kV	定格電圧 (DIN EN 61984)	50 V
定格電流 (DIN EN 61984)	5 A	材質	ポリカーボネート
極数	8	汚染度	3
種別	オス型		

PE接続データ

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

バージョン

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 20	導体断面、最大	0.52 mm ²
導体断面、最小	0.09 mm ²	接続方式	クリンプ接続
配線接続断面 AWG、最小	AWG 28		

分類

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/24 11:50:50 CEST

HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

シールドプレート MEMC



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

一般注文データ

種別	HDC MEMC ADP	バージョン
注文番号	2748740000	シールドバス
GTIN (EAN)	4050118890624	
数量	1 Stück	

D-SUB クリンプ接続



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

種別	HDC C HS SM0.2-0.5 AU	バージョン
注文番号	2748700000	オス型, ゴールド, 0.2 - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118890709	
数量	100 Stück	
種別	HDC C HS SM0.08-0.12 AU	バージョン
注文番号	2748710000	オス型, ゴールド, 0.08 - 0.12 mm²
GTIN (EAN)	4050118890556	
数量	100 Stück	

HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MEMC 2 MC	バージョン
注文番号	2748560000	データモジュール
GTIN (EAN)	4050118890730	
数量	2 Stück	