

HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

バージョン	メス型, ゴールド, 0.14 - 2.5 mm ²
注文番号	2748660000
種別	HDC C COAX 50 F
GTIN (EAN)	4050118890679
数量	10 Stück

作成日 2024/09/04 3:39:37 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	2.15 g
------	--------

一般データ

シリーズ	ModuPlug	プラグイン回数	≥ 500
導体断面、最大	2.5 mm ²	導体断面、最小	0.14 mm ²
接点直径、オス	4.8 mm	接続方式	クリンプ接続, はんだ接続
接続配線の断面	0.14 - 2.5 mm ²	材質	銅合金
生産方法	回転	種別	メス型
表面仕上	ゴールド	被覆剥き長さ、定格接続	2 mm

分類

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04
ECLASS 14.0	27-44-02-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

CTX / HTG / HTX



同軸コネクタ対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	HTG 174	バージョン
注文番号	9012410000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4008190009434	
数量	1 Stück	

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MCOAX 4 FC	バージョン
注文番号	2748550000	モジュール
GTIN (EAN)	4050118890747	
数量	5 Stück	