

## HDC C COAX 50 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

## 一般注文データ

バージョン	オス型, ゴールド, 0.14 - 2.5 mm <sup>2</sup>
注文番号	<a href="#">2748670000</a>
種別	HDC C COAX 50 M
GTIN (EAN)	4050118890662
数量	10 Stück

作成日 2024/07/29 13:11:04 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## HDC C COAX 50 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量	2.04 g
------	--------

## 一般データ

シリーズ	ModuPlug	プラグイン回数	≥ 500
導体断面、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	0.14 mm <sup>2</sup>
接点直径、オス	4.8 mm	接続方式	クリンプ接続, はんだ接続
接続配線の断面	0.14 - 2.5 mm <sup>2</sup>	材質	銅合金
生産方法	回転	種別	オス型
表面仕上	ゴールド	被覆剥き長さ、定格接続	2 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## HDC C COAX 50 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## CTX / HTG / HTX



## 同軸コネクタ対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

種別	HTG 174	バージョン
注文番号	<a href="#">9012410000</a>	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4008190009434	
数量	1 Stück	

## 電気モジュール



## 柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

種別	HDC MCOAX 4 MC	バージョン
注文番号	<a href="#">2748540000</a>	モジュール
GTIN (EAN)	4050118890754	
数量	5 Stück	