

HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

バージョン	メス型, ゴールド, 0.08 - 0.12 mm ²
注文番号	2748730000
種別	HDC C HS BM0.08-0.12 AU
GTIN (EAN)	4050118890549
数量	100 Stück

作成日 2024/09/04 4:38:35 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.18 g

温度

制限温度 -55 °C ... 130 °C

一般データ

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 28	導体断面、最大	0.12 mm ²
導体断面、最小	0.08 mm ²	接続方式	クリンプ接続
接続配線の断面	0.08 - 0.12 mm ²	材質	銅合金
種別	メス型	表面仕上	ゴールド
配線接続断面 AWG、最小	AWG 24		

分類

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04
ECLASS 14.0	27-44-02-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Manual GigaBit Module
カタログ	Catalogues in PDF-format

HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MGBIT 8 FC	バージョン
注文番号	2748530000	データモジュール
GTIN (EAN)	4050118890839	
数量	1 Stück	
種別	HDC MBUS HS 8 F	バージョン
注文番号	2748640000	データ使用
GTIN (EAN)	4050118890686	
数量	1 Stück	

ツール



コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

種別	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	バージョン
注文番号	2592650000	接点对応圧着ツール
GTIN (EAN)	4050118603774	
数量	1 Stück	