

## BIT E6,3 PZ1X70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



DIN 3126 準拠の 1/4" 六角ドライバー、機器直接接続対応形状

E6.3 プラス溝ビット、ポジドライブ製 PZ/DIN

5262、1/4" ドライバー、E 6.3 DIN 3126 準拠

## 一般注文データ

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| バージョン      | ドライバーインサート, ブレード長: 70 mm, 刃寸法、プラス溝: 1 |
| 注文番号       | <a href="#">2748960000</a>            |
| 種別         | BIT E6,3 PZ1X70                       |
| GTIN (EAN) | 4050118895155                         |
| 数量         | 5 Stück                               |

作成日 2024/07/04 6:44:28 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## BIT E6,3 PZ1X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |       |         |            |
|------|-------|---------|------------|
| 幅    | 70 mm | 幅 (インチ) | 2.756 inch |
| 正味重量 | 12 g  |         |            |

## 技術データ

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 項目説明 | プラス付きビット、ポジド<br>ライブサイズ1 |
|------|-------------------------|

## ねじ締めツール

|          |                            |       |       |
|----------|----------------------------|-------|-------|
| フォーム     | E 6.3 DIN 3126, ポジドラ<br>イブ | ブレード長 | 70 mm |
| 刃寸法、プラス溝 | 1                          |       |       |

## 電動ドライバー

|    |        |
|----|--------|
| 質量 | 11.6 g |
|----|--------|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002115    | ETIM 7.0    | EC002115    |
| ETIM 8.0    | EC003864    | ETIM 9.0    | EC003864    |
| ECLASS 9.1  | 21-04-04-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-04-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-42-03 | ECLASS 12.0 | 21-04-42-03 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-42-03 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード

|      |  |
|------|--|
| カタログ | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|------|--|