

SDIK PH2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1000 V
IEC 60900

VDE 絶縁性プラススクリュードライバー、フィリップ
製スクリュー対応、SDIK PH DIN 7438、ISO 8764/2-
PH、ISO 8764-PH へ出力、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

バージョン	スクリュードライバー, 刃幅 (B): 2 mm, 100 mm, 刃厚み (A): 2
注文番号	2749900000
種別	SDIK PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897203
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:11:38 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SDIK PH2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	220 mm	幅 (インチ)	8.661 inch
正味重量	95 g		

技術データ

バージョン	ストレート	項目説明	VDE絶縁プラスドライバ、 フィリップサイズ2
-------	-------	------	----------------------------

ねじ締めツール

サイズ	2	フォーム	Philips, 丸型
ブレード長	100 mm	刃寸法、プラス溝	2
刃幅 (B)	2 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06
ECLASS 14.0	21-04-04-06		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	影響なし

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--