

## SDIPM PH2 X 100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

バージョン	スクリュードライバー, 刃幅 (B): 2 mm, 100 mm, 刃厚み (A): 2
注文番号	<a href="#">2749970000</a>
種別	SDIPM PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897272
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:25:05 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SDIPM PH2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	215 mm	幅 (インチ)	8.465 inch
正味重量	93 g		

## 技術データ

バージョン	ストレート	項目説明	VDE絶縁プラスドライバ、 フィリップサイズ2
-------	-------	------	----------------------------

## ねじ締めツール

サイズ	2	フォーム	プラス, Philips, 丸型
ブレード長	100 mm	刃寸法、プラス溝	2
刃幅 (B)	2 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06
ECLASS 14.0	21-04-04-06		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	影響なし