

KCMA-42-250-1A-2.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ, 図に類似



後付け用変流器

：特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

一般注文データ

バージョン	一次電流: 250 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 2.5 VA, 公差等級: 1, スプリットコア式変流器
注文番号	2753150000
種別	KCMA-42-250-1A-2.5VA-1
GTIN (EAN)	4050118896817
数量	1 Stück
メーカー	MBS AG

作成日 2024/07/04 6:03:50 CEST

KCMA-42-250-1A-2.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	69 mm	奥行き (インチ)	2.717 inch
高さ	96 mm	高さ (インチ)	3.78 inch
幅	67 mm	幅 (インチ)	2.638 inch
正味重量	395 g		

温度

動作温度	-5 °C...50 °C
------	---------------

技術プロパティ

ケーブル長	0.5 m	保護度合い	IP20
-------	-------	-------	------

通電導体の寸法

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	42 mm
設置場所	屋内使用		

電気属性

ロード	2.5 VA	一次電流	250 A
二次電流	0...1 A	公差等級	1

絶縁協調

公差等級	1
------	---

分類

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity
ユーザ文書	Instruction sheet German
カタログ	Catalogues in PDF-format

KCMA-42-250-1A-2.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

