

## KCMA-42-750-1A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ, 図に類似



## 後付け用変流器

：特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

## 一般注文データ

バージョン	一次電流: 750 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 2.5 VA, 公差等級: 0.5, スプリットコア式変流器
注文番号	<a href="#">2753200000</a>
種別	KCMA-42-750-1A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896268
数量	1 Stück
メーカー	MBS AG

作成日 2024/07/04 6:00:58 CEST

## KCMA-42-750-1A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	69 mm	奥行き (インチ)	2.717 inch
高さ	96 mm	高さ (インチ)	3.78 inch
幅	67 mm	幅 (インチ)	2.638 inch
正味重量	540 g		

## 温度

動作温度	-5 °C...50 °C
------	---------------

## 技術プロパティ

ケーブル長	0.5 m	保護度合い	IP20
-------	-------	-------	------

## 通電導体の寸法

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	42 mm
設置場所	屋内使用		

## 電気属性

ロード	2.5 VA	一次電流	750 A
二次電流	0...1 A	公差等級	0,5

## 絶縁協調

公差等級	0,5
------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
ユーザ文書	<a href="#">Instruction sheet German</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**KCMA-42-750-1A-2.5VA-0.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

