

KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



後付け用変流器

：特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

一般注文データ

バージョン	一次電流: 1200 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 0,5, スプリットコア式変流器
注文番号	2753450000
種別	KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896633
数量	1 Stück
メーカー	MBS AG

作成日 2024/07/04 6:01:45 CEST

KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	58 mm	奥行き (インチ)	2.283 inch
高さ	198 mm	高さ (インチ)	7.795 inch
幅	155 mm	幅 (インチ)	6.102 inch
正味重量	1,362 g		

温度

動作温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

技術プロパティ

ケーブル長	0.5 m	保護度合い	IP20
公称周波数	50 Hz		

通電導体の寸法

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	80 mm
レール	80 x 120 mm	設置場所	屋内使用

電気属性

ロード	5 VA	一次電流	1,200 A
二次電流	0...5 A	公差等級	0,5

絶縁協調

公差等級	0,5	標準	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
------	-----	----	--------------------------------------

分類

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity
ユーザ文書	Device description – Betriebsanleitung deutsch Device description – Instruction sheet english
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/04 6:01:45 CEST

KCMA-8-1200-5A-5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

