

SAIH-PB-2X0.34-PVC-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、センサーアクチュエータケーブルを幅広く総合的に提供します。さまざまなサイズと長さのセンサーケーブルに加えて、バスケーブルとバルブケーブルの両方も提供します。特定の製品またはご希望の長さの製品が見つからない場合は、お問い合わせください。

一般注文データ

バージョン	母線, 極数: 2, 500 m, シールド仕様: はい, LED: いいえ, シース材料: PVC, ハロゲン: いいえ, はい
注文番号	2764920000
種別	SAIH-PB-2X0.34-PVC-500
GTIN (EAN)	4064675031222
数量	1 Stück
パッケージ	合板リールで

作成日 2024/07/04 6:46:42 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAIH-PB-2X0.34-PVC-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 60 g

ケーブルの技術仕様

カラーコーディング	赤色, 緑色	ケーブルキャリアに最適	いいえ
ケーブル長	500 m	コア断面積	0.34 mm ²
シースカラー	スミレ色	シース材料	PVC
シールド仕様	はい	ハロゲン	いいえ, はい
外径	7.8 mm ± 0.2 mm	曲げ半径、最小、定置	18 x ケーブル直径
曲げ半径、最小、移動	9 x ケーブル直径	極数	2
歪み耐性	0 °/m	温度範囲、固定	-20...70 °C
温度範囲、移動	-5...60 °C	溶接スパーク耐久性	いいえ
溶接火花耐久性	いいえ	絶縁	TPM, PVC
耐油性	Yes	配線数	2

ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン	いいえ, はい	歪み耐性	0 °/m
耐油性	Yes	色	赤色, 緑色

ケーブル構造

カラーコーディング	赤色, 緑色	シースカラー	スミレ色
絶縁	TPM, PVC	配線数	2

分類

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-18-05	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-01	ECLASS 11.0	27-06-18-01
ECLASS 12.0	27-06-18-01	ECLASS 13.0	27-06-18-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

認可



ROHS 適合

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)