

IE-PI-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

一般注文データ

バージョン	RJ45用プラグインコネクタ, プラグインサート RJ45、圧着, PROFINET
注文番号	2768720000
種別	IE-PI-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675024095
数量	10 Stück

作成日 2024/10/03 23:58:54 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-PI-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 3.4 g

温度

動作温度 -40 °C...70 °C

一般データ

接続 1	クリンプ	接続 2	RJ45
項目説明	プラグインサート RJ45、 圧着	配線	PROFINET
色	その他	絶縁物断面、最小	1.3 mm
絶縁物断面、最大	1.6 mm	カテゴリ	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
接触表面	ニッケル下地金メッキ	接続直径、固定式	0.57...0.64 mm
導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 23...AWG 22	接続直径、細線仕様	0.57...0.64 mm
導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 23...AWG 22	シース直径、最大	7.5 mm
シールド	360°、オールラウンドエ ンクロージャ	保護度合い	IP67
プラグイン回数	750		

一般基準

IP 保護等級	IEC 60529	コネクタ規格	IEC 60603-7
通信アクセサリ対応 UL 規格	UL 1863		

電気プロパティ

PoE / PoE+	IEEE 802.3afに適合	接点抵抗	≤ 10 mΩ
耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠

重要なメモ

製品情報	プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 および HDC 対応 RJ45 インサート
------	--

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

作成日 2024/10/03 23:58:54 CEST