

## CH20M6 BC 4P-4P BUS TGY 1 1293806

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



## 単体スライスにおけるエレクトロニクスの世界

幅が 6.1 mm の小型アプリケーションは、この電子開発に関する専門知識に基づいて、幅広く開発されています。

モジュールハウジング形状は、多くのインテリジェントな特長を備えたエンジニアリングをサポートします：

- **最大限の設計自由度**は、PCB 上の広い表面積 (6800mm) を備えています - リフローの互換性を有する THR端子の省スペース仕様形式により、最大の構成の組み立てを実現します。
- **個別調整設計の機会**は、レーザー印刷とハウジングカラー、個別処理オプション、多様な印刷、簡易なラベリングに対応するヒンジ付属カバーによります
- **最大限の加工効率**を、リフロー対応の接続要素によって実現し、機械加工可能なテープパッケージでリフローはんだ付けを行います。
- **間違いのない組立、およびはんだプロセス**を、フレーム最適化およびアダプタの PCB 接続によって実現し、接続要素の完全な適合および配置が可能になります
- **迅速な設置**を、「Wire Ready」や汎用の Multi-Tool スクリューヘッドなどの機能を使用して実施します

エレクトロニクス開発者の広範な知識とワイドミュラーの専門能力を組み合わせることで、エレクトロニクスアプリケーションに革新的な相乗効果をもたらします。

## 一般注文データ

バージョン	フランジ取付けハウジング, OMNIMATEハウジング - シリーズCH20M トラフィックグレー(RAL), ハウジングサイドパネル, バス接点对応ディテントフット範囲の凹み, 幅: 5.2 mm
注文番号	<a href="#">2771170000</a>
種別	CH20M6 BC 4P-4P BUS TGY 1 1293806
GTIN (EAN)	4064675031901
数量	50 Stück

## CH20M6 BC 4P-4P BUS TGY 1 1293806

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	106.5 mm	奥行き (インチ)	4.193 inch
高さ	107 mm	高さ (インチ)	4.213 inch
幅	5.2 mm	幅 (インチ)	0.205 inch
正味重量	2.24 g		

## 材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0	比較追跡指数 (CTI)	400 ≤ CTI <600
絶縁材	PBT	絶縁材グループ	II

## 一般データ

カラーチャート (類似)	RAL 7042	保護度合い	IP20がインストール済み
封止オプション	いいえ	色	トラフィックグレー(RAL)

## 個別化オプション

お客様固有のカットアウトが可能	はい	お客様固有のラベル付けが可能	はい
交互の色	要望により特注対応あり	顧客固有の注文プロセス	ダウンロードのガイドラインを参照してください

## 分類

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – PCB Reference Layout</a> <a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## CH20M6 BC 4P-4P BUS TGY 1 1293806

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面


#### 製品イメージ



#### 製品イメージ




#### 製品の利点



BUS カットアウトを含む基本要素

#### 寸法図



## CH20M6 BC 4P-4P BUS TGY 1 1293806

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## SR-SMD - バス接点ブロック CH20M6



モジュールエレクトロニクスハウジングシステム対応の統合レールバス

モジュールアプリケーションで供給、接続、分配を行う場合、レールバスは複雑な個別配線プロセスを細線仕様で中断のない、広範なシステムソリューションに置き換えることができます。

システムバスは 35 mm 径の標準取り付けレールの中にしっかりと組み込まれています。SMD バス接点ブロックは、リフローはんだ付けが可能なため、コンポーネント組み立て時に完全自動で処理することができます。耐久性を有する金メッキ接触表面は、あらゆるハウジングの幅に対応し、永続的で信頼性の高い接続を保証します。

- 無制限の拡張性 統合接続ソリューションは、6 mm スライスから 67 mm 大容量ハウジングまで、すべてのシステムの幅を対象とします。
- 設置時の管理が容易 既存のモジュールグループ内でも、モジュールを簡単に交換でき、隣接するモジュールに影響を与えることはありません。
- 総合的な統合 非絶縁システムバスは 35 mm 径の標準取り付けレールの中にしっかりと組み込まれています。
- 最大限の可用性 5 点の完全な垂鉛メッキおよび部分的に金メッキされたツイン円弧接点を使用して、レールバスへの常時接続を確立します。THR はんだフランジは、回路基板への接続安定性を確保します。

## 一般注文データ

種別	SR-SMD 4.50/05/90 AU BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1155850000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, CH20M6用バス接点ブロック,	IEC: 160 V	Tape
GTIN (EAN)	4032248942374	THT/THRはんだ接続, 極数: 5, 180°, 金メッキ, 黒色	UL: 300 V / 5 A	
数量	300 Stück			
種別	SR-SMD 4.50/05/90 AU BK ...	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	<a href="#">1155840000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, CH20M6用バス接点ブロック,	IEC: 160 V	箱
GTIN (EAN)	4032248942534	THT/THRはんだ接続, 極数: 5, 180°, 金メッキ, 黒色	UL: 300 V / 5 A	
数量	78 Stück			