

HDC MHX 2 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	電源モジュール
注文番号	2772830000
種別	HDC MHX 2 FP
GTIN (EAN)	4064675036265
数量	1 Stück

HDC MHX 2 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.339 inch
高さ	40.75 mm	高さ (インチ)	1.604 inch
幅	14.5 mm	幅 (インチ)	0.571 inch
正味重量	24 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	サージ電圧カテゴリー	III
シリーズ	ModuPlug	プラグイング回数	≥ 500
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	8 kV	定格電圧 (DIN EN 61984)	690 V
定格電流 (DIN EN 61984)	40 A	必要なプラグインスロット	1
材質	ポリカーボネート	極数	2
汚染度	3	種別	メス型
絶縁耐性	10¹² Ω		

PE接続データ

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

バージョン

導体断面、最大	10 mm ²	導体断面、最小	1.5 mm ²
接続方式	アクチュエータ付プッシュ イン	被覆剥き長さ、定格接続	8 mm

分類

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/24 13:51:07 CEST

HDC MHX 2 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

