

HDC-C-HE-BM0.3KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, メス型, 導体断面、最大: 0.3
注文番号	2784130000
種別	HDC-C-HE-BM0.3KO
GTIN (EAN)	4064675060826
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 8:32:38 CEST

HDC-C-HE-BM0.3KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	50 g
------	------

一般データ

シリーズ	彼は	導体断面、最大	0.3 mm ²
接点材質	銅合金	接続方式	クリンプ接続
接続配線の断面	0.3 mm ²	材質	銅合金
種別	メス型	表面仕上	コンスタンタン
被覆剥き長さ、定格接続	7.5 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format