

HDC-C-HE-SM0.3FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

| | |
|------------|---------------------------------------|
| バージョン | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, オス型, 導体断面、最大: 0.3 |
| 注文番号 | 2784190000 |
| 種別 | HDC-C-HE-SM0.3FE |
| GTIN (EAN) | 4064675061120 |
| 数量 | 10 Stück |

作成日 2024/10/03 23:56:55 CEST

HDC-C-HE-SM0.3FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 50 g

一般データ

| | | | |
|-------------|---------------------|---------|---------------------|
| シリーズ | 彼は | 導体断面、最大 | 0.3 mm ² |
| 接点材質 | 鉄 | 接続方式 | クリンプ接続 |
| 接続配線の断面 | 0.3 mm ² | 種別 | オス型 |
| 被覆剥き長さ、定格接続 | 7.5 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 |
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

承認

ROHS 適合

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |