

HDC-C-HE-BM0.5FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

| | |
|------------|---------------------------------------|
| バージョン | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, メス型, 導体断面、最大: 0.5 |
| 注文番号 | 2784200000 |
| 種別 | HDC-C-HE-BM0.5FE |
| GTIN (EAN) | 4064675061137 |
| 数量 | 10 Stück |

作成日 2024/10/03 23:56:57 CEST

HDC-C-HE-BM0.5FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | |
|------|-------|
| 正味重量 | 1.7 g |
|------|-------|

一般データ

| | | | |
|-------------|---------------------|---------|---------------------|
| シリーズ | 彼は | 導体断面、最大 | 0.5 mm ² |
| 接点材質 | 鉄 | 接続方式 | クリンプ接続 |
| 接続配線の断面 | 0.5 mm ² | 種別 | メス型 |
| 被覆剥き長さ、定格接続 | 7.5 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 |
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|-------------|--|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |