

## IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルと取り付け)

- 最先端のアンテナ
- 業界で実績多数
- 堅固な形状 IP67 まで保護)
- 屋外および屋内での使用
- 最新技術に対応
- WiFi 6 および WiFi 6E (2.4 GHz、5 GHz、6 GHz) まで対応
- 最大 5 G (NR) のサポート (700 MHz - 3.8 GHz) まで対応
- 他の技術 (Bluetooth、GNSS など) もサポート
- 長さに応じた同軸ケーブル
- 適切な電極と壁の取り付け

## 一般注文データ

バージョン	全指向性アンテナ, セルラーアンテナ, 最大5G (NR), 直線, 垂直, 2x SMAオス型, IP67, インピーダンス: 50 Ω
注文番号	<a href="#">2788120000</a>
種別	IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM
GTIN (EAN)	4064675066385
数量	1 Stück

## IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch
正味重量	700 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------

## エンクロージャ材料

色	黒色
---	----

## ケーブルの機械的特性と材料特性

ケーブル長	1 m	最小曲げ半径、繰返し	25 mm
-------	-----	------------	-------

## 同梱

同梱	アンテナ×1
----	--------

## 技術データ

アンテナのエレメント数 (MIMO)	2	アンテナ取得	2.5 dBi
インピーダンス	50 Ω	分極	直線, 垂直
周波数範囲	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz	定在波比	< 2.0標準、最大3.0
接続方式	2x SMAオス型	最大複合電力	50 W

## 環境条件

動作温度、最大	85 °C	動作温度、最小	-40 °C
---------	-------	---------	--------

## 分類

ETIM 6.0	EC001698	ETIM 7.0	EC001698
ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ECLASS 9.1	19-07-01-90	ECLASS 10.0	19-07-01-07
ECLASS 11.0	19-07-01-07	ECLASS 12.0	19-07-01-07
ECLASS 13.0	19-07-01-07		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
技術文書	<a href="#">Radiation Pattern</a>
ユーザ文書	<a href="#">Hardware Installation Guide</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/07/02 5:31:28 CEST

## IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルとアンテナ固定具)



## アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルと取り付け)

- 最先端のアンテナ
- 業界で実績多数
- 堅固な形状 IP67 まで保護)
- 屋外および屋内での使用
- 最新技術に対応
- WiFi 6 および WiFi 6E (2.4 GHz、5 GHz、6 GHz) まで対応
- 最大 5 G (NR) のサポート (700 MHz - 3.8 GHz) まで対応
- 他の技術 (Bluetooth、GNSS など) もサポート
- 長さに応じた同軸ケーブル
- 適切な電極と壁の取り付け

## 一般注文データ

種別	IE-CC-SMAM-SMAF-1M	バージョン
注文番号	<a href="#">2787920000</a>	アンテナケーブル, 接続 1 : , SMAオス型, 接続 2 : , SMAメス型, 長さ:
GTIN (EAN)	4064675066088	1 m
数量	1 Stück	
種別	IE-CC-SMAM-SMAF-5M	バージョン
注文番号	<a href="#">2787940000</a>	アンテナケーブル, 接続 1 : , SMAオス型, 接続 2 : , SMAメス型, 長さ:
GTIN (EAN)	4064675066200	5 m
数量	1 Stück	
種別	IE-CC-SMAM-SMAF-3M	バージョン
注文番号	<a href="#">2787930000</a>	アンテナケーブル, 接続 1 : , SMAオス型, 接続 2 : , SMAメス型, 長さ:
GTIN (EAN)	4064675066095	3 m
数量	1 Stück	