

## CA-T2WB-5.5M-11/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Mode 3 の充電ケーブルは人間工学に基づいたハンドル形状で、最高品質と充電時の快適性を提供します。堅固で高耐久：ハウジングは、防塵、防水性の他、振動や衝撃、及び、高温、低温への耐久性も備えています。単相または三相電源に対応し、ケーブルは、異なる長さ、ストレート、コイル形状から選択可能です。

## 一般注文データ

バージョン	AC充電ケーブル, 接続種別 - 充電ポイント: 導体の自由端, 接続種別 - 車両: タイプ2, 充電電力、最大: 11 kW, 相数: 3, 定格電流: 16 A, ケーブル長: 5.5 m, ケーブル仕様: レギュラー
注文番号	<a href="#">2791350000</a>
種別	CA-T2WB-5.5M-11/3P-R-BBG
GTIN (EAN)	4064675070856
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:38:32 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## CA-T2WB-5.5M-11/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

直径	13.7 mm	正味重量	3,500 g
----	---------	------	---------

## 温度

保管温度	-40 °C...70 °C	保管温度での湿度	湿度5 ~ 95%
動作温度	-30 °C...55 °C		

## 材料データ

保管温度、最大	70 °C	保管温度、最小	-40 °C
動作温度、最大	55 °C	動作温度、最小	-30 °C

## ケーブル

ケーブル色	黒色	ケーブル長	5.5 m
ケーブル仕様	レギュラー		

## システム要件

車両との通信の種類	コントロールパイロット (CP), 近接パイロット/ プラグ装着 (PP)
-----------	---------------------------------------------

## プラグタイプ

接続種別 - 充電ポイント	導体の自由端	接続種別 - 車両	タイプ2
プラグ色	黒色, プラチナグレー		

## 機能

保護度合い	IP54
-------	------

## ハウジング

保護度合い	IP54
-------	------

## 認可と基準

認可	IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620
----	---------------------------------------

## 分類

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ETIM 9.0	EC002897
ECLASS 9.0	27-14-47-05	ECLASS 9.1	27-14-47-05
ECLASS 10.0	27-14-47-05	ECLASS 11.0	27-14-47-05
ECLASS 12.0	27-14-47-05	ECLASS 13.0	27-14-47-05

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a

作成日 2024/07/02 5:38:32 CEST

## CA-T2WB-5.5M-11/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

認可



## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[Warranty Weidmüller e-mobility products](#)[Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte](#)

ユーザ文書

[Safety notes](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

## CA-T2WB-5.5M-11/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ウォールボックスACホーム



家庭向け充電ソリューション – 車をとめてつなぐだけ。

充電完了、さあ出発！

HOME Wallbox は、効率的な充電技術と堅固なハウジングを組み合わせた魅力的なデザインです。基本的な機能に重点を置き、インテリジェントに制御することで、一般家庭用途で、最適な費用対効果を発揮します。

## 一般注文データ

種別	CH-W-H-A11-S	バージョン
注文番号	<a href="#">2718290000</a>	Wallbox, 3相 (400 V) で最大充電容量 11 kW グリッド接続、最大電
GTIN (EAN)	4050118809053	流 16 A, タイプ 2 ソケット コンセント
数量	1 Stück	
種別	CH-W-H-A22-S	バージョン
注文番号	<a href="#">2724910000</a>	Wallbox, 3相 (400 V) で最大充電容量 22 kW グリッド接続、最大電
GTIN (EAN)	4050118849769	流 32 A, タイプ 2 ソケット コンセント
数量	1 Stück	
種別	CH-W-H-A11-SPZZR	バージョン
注文番号	<a href="#">2781360000</a>	Wallbox, 3相 (400 V) で最大充電容量 11 kW グリッド接続、最大電
GTIN (EAN)	4064675055754	流 16 A, タイプ 2 ソケット コンセント, Modbus RTU
数量	1 Stück	
種別	CH-W-H-A22-SPZZR	バージョン
注文番号	<a href="#">2781380000</a>	Wallbox, 3相 (400 V) で最大充電容量 22 kW グリッド接続、最大電
GTIN (EAN)	4064675055778	流 32 A, タイプ 2 ソケット コンセント, Modbus RTU
数量	1 Stück	