

SCT 7.9/840

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーのスチールシリーズは、高温や重度の化学効果などの極端な条件に対応した、スチールケーブルストラップの総合的な組み合わせを有しています。

- ステンレススチール AISI 316、
- 屋外使用に最適、
- 放射線耐性および耐腐食性、
- 反磁性、
- 鋸歯形状がないため、絶縁材に損傷はありません。

一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 7.9 x 840 mm, ステンレススチール 1.4404 (316L) , 1112 N
注文番号	2791490000
種別	SCT 7.9/840
GTIN (EAN)	4064675071013
数量	100 Stück

作成日 2024/07/04 7:44:01 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SCT 7.9/840

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.26 mm	奥行き (インチ)	0.01 inch
高さ	840 mm	高さ (インチ)	33.071 inch
幅	7.9 mm	幅 (インチ)	0.311 inch
正味重量	14.53 g		

温度

動作温度範囲	-40...300 °C	取り付け温度	-40
--------	--------------	--------	-----

設置材料

ケーブル直径、最大	250 mm	ハロゲン	いいえ
バンドル直径、最大	250 mm	バンドル直径、最小	20 mm
再開放	いいえ	動作温度範囲、最大	300 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	引張り強さ (ポンド荷重)	250 lbf
引張耐性	1,112 N	材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)

分類

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可	
----	--



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E524836

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

SCT 7.9/840

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

