

CUTFIX PRO FEEDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 個別導体を指定長に自動切断対応
- 精密な DC サーボドライブによる高い繰り返し精度
- IBM 互換 PC 経由の自動カッター制御対応インターフェース

一般注文データ

バージョン	自動機器, 自動切断装置 切断機
注文番号	2797200000
種別	CUTFIX PRO FEEDER
GTIN (EAN)	4064675213215
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 6:03:42 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CUTFIX PRO FEEDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	370 mm	奥行き (インチ)	14.567 inch
高さ	250 mm	高さ (インチ)	9.842 inch
幅	300 mm	幅 (インチ)	11.811 inch
正味重量	13,000 g		

自動カット

キーボード	タッチ表示	ソフトウェア	IBM互換PCとのデータ交換用
ディスプレイ	LCDディスプレイ	ドライブ	電気
事前選択量、最大	調整可能部品数量コード	接続負荷	0.1 kW
細線仕様 / 固定の個別の導体	最大 10 mm ² / 最大 2.5 mm ²	長さ初期選択、最大	999,999 mm
長さ初期選択、最小	1 mm	開口部 (最大直径)	外径 8 mm
電氣的接続	100 - 240 V AC / 50/60 Hz		

分類

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-03
ECLASS 10.0	17-13-01-03	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

承認

認可



ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	BDAL CUTFIX PRO / FEEDER Manual Cutfix Pro Cutfix Pro Feeder
カタログ	Catalogues in PDF-format

CUTFIX PRO FEEDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



- 個別導体を指定長に自動切断対応
- 精密な DC サーボドライブによる高い繰り返し精度
- IBM 互換 PC 経由の自動カッター制御対応インターフェース

一般注文データ

種別	AIMESA V CUTFIX	バージョン
注文番号	9054740000	アクセサリ, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248104512	
数量	1 Stück	