

THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカ表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

一般注文データ

バージョン	THM, 導体およびケーブルマーカ, 14 - 27 mm, 25.4 x 95.2 mm, 白色
注文番号	2799230000
種別	THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS IW
GTIN (EAN)	4064675260998
数量	1,000 Stück

作成日 2024/07/29 15:09:38 CEST

THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.003 inch
高さ	25.4 mm	高さ (インチ)	1 inch
幅	95.2 mm	幅 (インチ)	3.748 inch
正味重量	0.116 g		

温度

動作温度範囲	-40...150 °C
--------	--------------

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	
ハロゲン	いいえ	
パッケージ単位当たりマーカ－数	供給フォーム	ラベルリール
動作温度範囲	-40...150 °C	
動作温度範囲、最大	150 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
印刷文字	非搭載	
印刷種別	ニュートラル	
幅	95.2 mm	
材質	PVC	
組み合わせごとのマーカ－数	1 ラベルリール = 導体およびケーブルマーカ－	
色	白色	

導体およびケーブルマーカース

ハロゲン	いいえ	導体外径	14 - 27 mm
導体外径、最大	27 mm	導体外径、最小	14 mm

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	------------------------------------------

THM WO-QX VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

