

THM WO VIN 34/70 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカ表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

一般注文データ

バージョン	THM, 導体およびケーブルマーカ, 8 - 16 mm, 34 x 70 mm, 黄色
注文番号	2799240000
種別	THM WO VIN 34/70 GE
GTIN (EAN)	4064675261001
数量	500 Stück

作成日 2024/07/07 0:28:10 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

THM WO VIN 34/70 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.003 inch
高さ	34 mm	高さ (インチ)	1.339 inch
幅	70 mm	幅 (インチ)	2.756 inch
正味重量	0.54 g		

温度

動作温度範囲 -40...80 °C

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0		
ハロゲン	はい		
パッケージ単位あたりマーカー数	供給フォーム	ラベルリール	
ロールあたりの数	500		
動作温度範囲	-40...80 °C		
動作温度範囲、最大	80 °C		
動作温度範囲、最小	-40 °C		
印刷文字	非搭載		
印刷種別	ニュートラル		
幅	70 mm		
材質	ビニールフィルム		
組み合わせごとのマーカー数	1 ラベルリール = 導体およびケーブルマーカー		
色	黄色		

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体外径	8 - 16 mm
導体外径、最大	16 mm	導体外径、最小	8 mm

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

作成日 2024/07/07 0:28:10 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

THM WO VIN 34/70 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

