

ZQV 6N/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 橙色
注文番号	2810820000
種別	ZQV 6N/20
GTIN (EAN)	4064675283430
数量	20 Stück

作成日 2024/07/07 0:24:49 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ZQV 6N/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	23.56 g
------	---------

寸法

ピッチ (mm) (P)	8 mm
--------------	------

材料データ

色	橙色
---	----

評価データ

定格電圧	400 V
------	-------

追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ
-----------	-----

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

重要なメモ

製品情報	安定性および温度の理由により、接点要素の 60 % を取り除くことしかできません。渡り配線コネクタを使用すると、定格電圧が 400 V に低下します。ブランクカットエッジとの断路渡り配線を使用する場合、電圧は 25 V に低下します。
------	---

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format