

ZQV 4N/6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



プラグイン渡り配線は、簡単な操作と迅速な設置を特長とします。これにより、ネジ接続ソリューションと比較して、設置中の時間を大幅に節約できます。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 32 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 27.95 mm
注文番号	2810910000
種別	ZQV 4N/6 BK
GTIN (EAN)	4064675283621
数量	20 Stück

作成日 2024/08/27 23:09:48 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ZQV 4N/6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	35.5 mm	奥行き (インチ)	1.398 inch
高さ	2.8 mm	高さ (インチ)	0.11 inch
幅	27.95 mm	幅 (インチ)	1.1 inch
正味重量	4.347 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	動作温度	-60 °C...130 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

全般

極数	6
----	---

寸法

ピッチ (mm) (P)	6 mm
--------------	------

材料データ

材質	Wemid	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-0		

渡り配線コネクタ

定格電流、多極	32 A	種別	渡り配線コネクタ
---------	------	----	----------

評価データ

定格電圧	400 V	定格電流	32 A
------	-------	------	------

追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	固定形式	接続されている
爆発試験バージョン	いいえ		

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

重要なメモ

製品情報	安定性および温度の理由により、接点要素の 60 % を取り除くことしかできません。渡り配線コネクタを使用すると、定格電圧が 400 V に低下します。ブランクカットエッジとの断路渡り配線を使用する場合、電圧は 25 V に低下します。
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

作成日 2024/08/27 23:09:48 CEST

ZQV 4N/6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)