

## US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

知識は力です - 当社の産業用 IoT センサにより、機械および電気変数に関して、お客様の既存および新しい機器の重要なデバイスデータを記録できます。その結果、ご自身のプラントの運転とメンテナンスに関する重要な判断に関わる貴重な情報を得ることができます。

## 一般注文データ

バージョン	アダプタプレート
注文番号	<a href="#">2811910000</a>
種別	US67-PLATE64-STD
GTIN (EAN)	4064675292975
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:41:51 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	64 mm	奥行き (インチ)	2.52 inch
高さ	11.5 mm	高さ (インチ)	0.453 inch
幅	64 mm	幅 (インチ)	2.52 inch
直径	64 mm	正味重量	132 g

## 温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-20 °C...85 °C
動作温度時の湿度	5 ~ 95%湿度、結露無き事		

## 一般データ

アクセサリ	はい
-------	----

## 分類

ETIM 6.0	EC001068	ETIM 7.0	EC001068
ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ECLASS 9.1	19-15-07-90	ECLASS 10.0	19-15-07-90
ECLASS 11.0	19-17-03-04	ECLASS 12.0	19-17-03-04
ECLASS 13.0	19-17-03-04		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">Quick start guide – IS US67-PLATE64-STD</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

# US67-PLATE64-STD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

