

SU 10.16 BFSC P 35X 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, 取付けねじ
注文番号	2812340000
種別	SU 10.16 BFSC P 35X 14
GTIN (EAN)	4064675295495
数量	50 Stück
製品データ	

作成日 2024/07/04 6:01:12 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SU 10.16 BFSC P 35X 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.35 g

材料データ

接点材質 銅合金 保管温度、最小 -40 °C
保管温度、最大 70 °C

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済 IEC 60664-1, IEC 61984

梱包

VPE 長 60 mm VPE幅 60 mm
VPEの高さ 25 mm

分類

ETIM 6.0	EC000887	ETIM 7.0	EC000887
ETIM 8.0	EC003861	ETIM 9.0	EC003861
ECLASS 9.0	23-11-01-90	ECLASS 9.1	23-11-01-90
ECLASS 10.0	23-11-01-90	ECLASS 11.0	23-11-01-90
ECLASS 12.0	23-11-01-90	ECLASS 13.0	23-11-01-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

重要なメモ

IPC準拠 適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。

注意事項

- 平均温度 50 °C、最大湿度 70%、36ヶ月の長期保存が可能

承認

ROHS 適合

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)