

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

取り付けレールアウトレット、IEC 60603-7-51 準拠の
RJ45 接合

一般注文データ

バージョン	取付けレール差込口、RJ45, IP20, Cat. 5
注文番号	2819260000
種別	IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
GTIN (EAN)	4064675330110
数量	10 Stück

作成日 2024/07/02 5:51:43 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 15 g

温度

動作温度 -40 °C...80 °C

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	RJ45
配線	カップリング	色	ベージュ, 黒色
ハウジング主要材質	プラスチック, PA 66 UL V0 E63957	カテゴリー	Cat. 5
接触表面	ニッケル下地金メッキ	取り付け方式	TS 35
シールド	シールドなし	保護度合い	IP20
プラグング回数	750 (RJ45)		

一般基準

コネクタ規格 IEC 60603-7-51

電気プロパティ

50 °Cの通電容量	1 A	定格電圧	50 V
耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC

分類

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ [CAD data – STEP](#)
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

