

## PC RC M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

丸型コネクタ搭載 FieldPower および WIPL ファミリーに  
適した保護キャップ

## 一般注文データ

注文番号	<a href="#">2820090000</a>
種別	PC RC M
GTIN (EAN)	4064675591405

## PC RC M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 3 g

## 温度

動作温度 -40 °C...85 °C

## 一般的な技術データ

ハウジング主要材質 PA 66 保護度合い IP67

## 一般データ

UL 94 可燃性等級 V-0, V-2 保護度合い IP67

## 分類

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-08	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-08	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

## PC RC M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## DCコネクタ



DCコネクタ：

DCファミリの丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。コネクタの形状はオスとメスの両方があります。

## 一般注文データ

種別	RC F P2 M20 SP
注文番号	<a href="#">2860640000</a>
GTIN (EAN)	4064675576655
数量	

## DCコネクタ



DCコネクタ：

DCファミリの丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。コネクタの形状はオスとメスの両方があります。

## 一般注文データ

種別	RC F P2 SP
注文番号	<a href="#">2903200000</a>
GTIN (EAN)	4099986122376
数量	